

**Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 42mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236650 42
GTIN	4047109025738
Třída artiklu	24L

**Popis****Provedení:**

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.**

**Použití:**

- **Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.**
- **Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.**
- **S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.**

**Vhodné pro:**

Základní těleso č. 236652 – 236654.

**Rozsah dodávky:**

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
---------------	---

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304
Šroub pro základní těleso	239655 20IP1
Velikost základního tělesa	40
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Velikost středícího hrotu	40
Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	42
Pro Ø palců	1 21/32 palec
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Základní těleso KOMET® Ø DC 40 mm	236654 40
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 40	236655 40
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP1	239655 20IP1
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239655 20IP
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 40	236656 40
Základní těleso KOMET® Ø DC 40 mm	236652 40
Středící hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 40	236657 40
Základní těleso KOMET® Ø DC 40 mm	236653 40
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2

239655 8IP2