

**CCMT 120412, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260206 CA6525
GTIN	4960664491865
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 120412 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK

Druh	CA6525
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 120412
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení