

**Garant****Soustružnický držák eco QT, levý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251903 25/08
GTIN	4045197651082
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

**Výhoda:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DWLNR/L 2525X08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka  $L_4$ : 32 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 32 mm

Celková délka L: 103,5 mm

Podložka: 259031 19

**Technický popis**

Velikost destiček	8 mm
Délka hlavy $L_1$	32 mm

Podložka	259031 19
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Šroub pro podložku	259025 1
Příložka	259038 10
ISO kód držáku	DWLNLR/L 2525X08
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	103,5 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Podložka Typ 19	259031 19
Podložka	259218
Šroubek pro podložku	259167
Podložka	259214
Upínka	259354
Podložka Typ 11	259031 11
Šroubek pro podložku Typ 1	259025 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
	659906 500

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepole Maximální utahovací moment 500 cNm

---