

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/08mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Sada pružin	259044 2
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
Šroubek klínku	259018 8
Velikost destiček	8 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Podložka	259031 40
ISO kód držáku	A25R PWLNR/L08
Lomená páka	259015 2
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	24 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 40	259031 40
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 8	259018 8
Lomená páka Typ 2	259015 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500