

HOLEX®**DNMG 110408 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 110408 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtávací tyč
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Vyvrtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální