

**SNMG 120408, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Třída artiklu	25E

Popis

SNMG 120408 CA510 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: CA510

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 180 - 590 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PQ
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Druh	CA510

Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 590 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení