

**Vrtací korunka KOMET KUB® V464, Ø DC: 85mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236660 85
GTIN	4047109090514
Třída artiklu	24L

Popis**Provedení:**

Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami (vrtací korunka) s držáky vyměnitelných destiček a napojením ABS® T, pravořezný. Vložka pro vyměnitelné destičky pro vnější vyměnitelnou destičku lze nastavit v Ø na +5 mm. Použití s držáky ABS® N a prodlužovacími prvky ABS® T. Spolehlivost procesu do 6xD.

Procesně bezpečné do 6xD.**Použití:**

Se středícím hrotem č. 236661 – 236662.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka s vestavnými díly.

Upozornění:

Náhradní díly na poptávku.

Technický popis

Velikost středícího hrotu	80
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 10IP (2,8 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX06T304

Vnější Ø d ₁	83,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm
Jmenovitý Ø D	85
Pro Ø palců	3 11/32 palec
Délka vyložení L _A	75 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vrtání slepých otvorů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236661 80
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236662 80
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239655 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8