



## Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 59mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	236650 59
GTIN	4047109081727
Třída artiklu	24L

### Popis

#### Provedení:

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.**

#### Použití:

- **Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.**
- **Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.**
- **S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.**

#### Vhodné pro:

Základní těleso č. 236652 – 236654.

#### Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

### Technický popis

Počet břitů Z	1
---------------	---

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 080404
Šroub pro základní těleso	239655 20IP2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 15IP (6,3 Nm)
Velikost základního tělesa	55
Velikost středícího hrotu	46
Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	59
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Základní těleso KOMET® Ø DC 55 mm	236653 55
Čepel 8 mm, s magnetems 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP2	239655 20IP2
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239655 15IP
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 46	236655 46
Základní těleso KOMET® Ø DC 55 mm	236652 55
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Základní těleso KOMET® Ø DC 55 mm	236654 55
Středící hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 46	236657 46
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP

Středicí hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 46

236656 46

Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600