

**Vrtací korunka KOMET KUB® V464, Ø DC: 90mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236660 90 |
| GTIN | 4047109090521 |
| Třída artiklu | 24L |

Popis**Provedení:**

Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami (vrtací korunka) s držáky vyměnitelných destiček a napojením ABS® T, pravořezný. Vložka pro vyměnitelné destičky pro vnější vyměnitelnou destičku lze nastavit v Ø na +5 mm. Použití s držáky ABS® N a prodlužovacími prvky ABS® T. Spolehlivost procesu do 6xD.

Procesně bezpečné do 6xD.**Použití:**

Se středícím hrotem č. 236661 – 236662.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka s vestavnými díly.

Upozornění:

Náhradní díly na poptávku.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Velikost středícího hrotu | 80 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX06T304 |
| Vnější Ø d ₁ | 87,5 mm |
| ABS® T Ø d | 50 mm |

| | |
|--|--|
| Počet břitů Z | 1 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239655 10IP (2,8 Nm) |
| Jmenovitý Ø D | 90 |
| Délka vyložení L _A | 75 mm |
| Stopka | ABS |
| Otočení vrtáku | Vrtání slepých otvorů |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP | 239655 10IP |
| HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80 | 236661 80 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |
| HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80 | 236662 80 |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm | 211750 2,8 |