

HOLEX®**DNMG 150604 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	250806 HBX020
GTIN	4045197663559
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 150604 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min

Druh	HBX020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtávací tyč
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Vyvrtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální