

**VNMG 160404, Typ: CA4515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	K
Lamač třísek	STD
Posuv f	0,05 - 0,7 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,75 - 3 mm
Typ	CA4515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení