

HOLEX®**VNMG 160404 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Třída artiklu	22D

Popis

VNMG 160404 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,75 - 3,5 mmPosuv f : 0,08 - 0,45 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	PM
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,75 - 3,5 mm
Posuv f	0,08 - 0,45 mm/ot,

Druh	HBX020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtávací hlava
Série	Vyvrtávací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160404
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální