

**Vrtací korunka KOMET KUB® V464, Ø DC: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236660 150
GTIN	4047109090637
Třída artiklu	24L

**Popis****Provedení:**

Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami (vrtací korunka) s držáky vyměnitelných destiček a napojením ABS® T, pravořezný. Vložka pro vyměnitelné destičky pro vnější vyměnitelnou destičku lze nastavit v Ø na +5 mm. Použití s držáky ABS® N a prodlužovacími prvky ABS® T. Spolehlivost procesu do 6xD.

**Procesně bezpečné do 6xD.****Použití:**

Se středícím hrotem č. 236661 – 236662.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah dodávky:**

Vrtací korunka s vestavnými díly.

**Upozornění:**

Náhradní díly na poptávku.

**Technický popis**

ABS® T Ø d	80 mm
Velikost středícího hrotu	115
Vnější Ø d <sub>1</sub>	147,5 mm
Počet břitů Z	1

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 15IP (6,3 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX080404
Jmenovitý Ø D	150
Pro Ø palců	5 29/32 palec
Délka vyložení L <sub>A</sub>	90 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vrtání slepých otvorů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239655 15IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 115	236661 115
HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 115	236662 115
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600