

Garant
Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	251904 20/08
GTIN	4045197651136
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PWLNR/L 2020X08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 34 mm

Celková délka L: 93 mm

Podložka: 259031 19

Technický popis

Šroubek klínku	259018 3
Délka hlavy L ₁	34 mm
Velikost destiček	8 mm
Velikost stopky	20 mm
Lomená páka	259015 3

ISO kód držáku	PWLNRL 2020X08
Podložka	259031 19
Pružina	259046 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Funkční šířka L ₄	25 mm
Celková délka L	93 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 19	259031 19
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Pružina Typ 1	259046 1
Šroubek klínku Typ 3	259018 3
Lomená páka Typ 3	259015 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500