


**WNMG 080404, Typ: SW05****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	252012 SW05
GTIN	4960664629985
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1 mm
Hlavní způsob použití	Ti
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 140 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	MQ
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	SW05
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení