

**VNMG 160408, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Třída artiklu	25E

Popis

VNMG 160408 CA6525 Typ: CA6525

Lamač třísek: MS

Hloubka řezu a_p : 0,75 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,75 - 2,5 mm
Lamač třísek	MS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Hlavní způsob použití	M

Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení