

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251403 25/16
GTIN	4045197657084
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: MTJNR/L 2525X16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TN.. 1604..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 103,5 mm

Sada šroubů: 259023 1

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držáku	MTJNR/L 2525X16
Sada šroubů	259023 1

Upínka	259038 1
Podložka	259031 31
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Kolík	259049 1
Délka hlavy L ₁	32 mm
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	103,5 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 31	259031 31
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Sada šroubů 10dílná Typ 1	259023 1
Upínka Typ 1	259038 1
Kolík Typ 1	259049 1