

**CCMT 060202, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260190 CA510
GTIN	4960664696444
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v _c hlavní použití	140 - 450 m/min
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	GK
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a _p	0,5 - 3 mm
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení