

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7020 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mm

Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SM
Druh	HB7020

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení