

Garant**Soustružnický držák eco QT, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251902 20/08
GTIN	4045197651051
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Výhoda:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příločky.**

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DWLNR/L 2025X08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 91 mm

Podložka: 259031 19

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost stopky	20 mm

Šroub pro podložku	259025 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost destiček	8 mm
ISO kód držáku	DWLNRL 2025X08
Délka hlavy L ₁	32 mm
Podložka	259031 19
Příložka	259038 9
Celková délka L	91 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka	259218
Podložka Typ 11	259031 11
Podložka	259214
Šroubek pro podložku Typ 1	259025 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínka Typ 9	259038 9
Šroubek pro podložku	259167
Upínka	259353
	659906 500

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

Podložka Typ 19

259031 19