

**SNMG 120408, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Třída artiklu	25E

**Popis**

SNMG 120408 CA6525 Rohový rádius: 0,8 mm  
Druh: CA6525  
Lamač třísek: MS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,8 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	MS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M
Druh	CA6525

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení