

**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB725**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260150 HB725
GTIN	4045197685544
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T304 HB725 Druh: HB725

Lamač třísek: UM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	UM
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	HB725
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení