

**CCMT 09T302, Typ: CA525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T302 CA525 Typ: CA525

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Typ	CA525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení