

**Vrtací korunka KUB Centron® Powerline, Ø DC: 28mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236651 28 |
| GTIN | 4047109227019 |
| Třída artiklu | 24L |

Popis**Provedení:**

Vrtací hrot vede nástroj přesně v ose vrtání a zaručuje tak přímý směr a nejvyšší bezpečnost procesu, stabilitu v hloubkách vrtání až do 9 xD.

Možnost navrtávání na rovných přímých plochách bez pilotního otvoru.

Vrtací korunka bez vodícího ostří a jeho nastavování.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Se středícím hrotem č. 236659.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236520 – 236576.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|--|----------------------|
| Velikost základního tělesa | 26 |
| Počet břitů Z | 2 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Velikost středícího hrotu | 50 |
| Šroub pro základní těleso | 239653 8IP9 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 |

| | |
|------------------|---|
| Řada | KUB Centron® |
| Jmenovitý Ø D | 28 |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Otočení vrtáku | Vrtání slepých otvorů |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP9 | 239653 8IP9 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1 | 239652 8IP1 |