

Garant
Soustružnický držák QuickTurn, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Třída artiklu	21U

Popis

Výhoda:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.** Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DWLNR/L 2525M08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259031 42

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	32 mm
Šroub pro podložku	259025 4
Podložka	259031 42
ISO kód držáku	DWLNR/L 2525M08
Příložka	259038 9

Velikost destiček	8 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínka Typ 9	259038 9
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
Podložka	259581
Podložka Typ 42	259031 42
Šroubek pro podložku	259171
Upínka	259353