

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	21 mm
ISO kód držáku	A16M PWLNR/L06
Středové přesazení L_3	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
Lomená páka	259015 14
Velikost destiček	6 mm
Šroubek klínku	259018 10
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	15,25 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Lomená páka Typ 14	259015 14
Šroubek klínku Typ 10	259018 10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500