

HOLEX®**CCMT 09T304 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260214 HBX020
GTIN	4045197668615
Třída artiklu	22D

Popis

CCMT 09T304 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 3,75 mmPosuv f : 0,06 - 0,36 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	PM
Posuv f	0,06 - 0,36 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 3,75 mm
Hlavní způsob použití	P

Druh	HBX020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák eco
Série	Vyvrtávací hlava
Série	Vyvrtávací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální