

**WN.G 080408, Typ: CA6525**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Třída artiklu	25E

Popis

WN.G 080408 CA6525 Typ: CA6525

Lamač třísek: MS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,8 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	MS
Hloubka řezu a_p	0,8 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm

Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení