

**WNMG 080412, Typ: CA4515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252116 CA4515
GTIN	
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	STD
Posuv $f$	0,05 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 360 m/min
Hlavní způsob použití	K
Typ	CA4515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení