

**WN.G 080404, Typ: CA6525**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	MS
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,8 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení