

## HEDI

### Přenosný LED reflektor, 230 V, Příkon: 30W



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081211 30
GTIN	4003644002177
Třída artiklu	08B

#### Popis

**Provedení:**

Plášť z tlakově litého hliníku s hliníkovým reflektorem a osvětlovacím tělesem. Spínač ZAP/VYP na plášti.

SMD-LED reflektor pro mobilní použití s robustním stojanem (vnější ochrana).

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Technický popis

Příkon	30 W
Světelný tok	2500 lm
Hmotnost	4400 g
Připojovací kabel délka	5 m
Osvětlovací těleso	Modul LED
Zdroj energie	Síťový provoz

Jmenovité napětí	230 V
Ochranná třída IP	IP 54
Celková délka	240 mm
Celková šířka	200 mm
Celková výška	280 mm
Atribut názvu produktu	230 V
Druh produktu	Záříč