

**SNMG 120408, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Třída artiklu	25E

Popis

SNMG 120408 CA6525 Rohový rádius: 0,8 mm
Druh: CA6525
Lamač třísek: MQ
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Lamač třísek	MQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Druh	CA6525

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení