

**SNMG 120404, Typ: CA6525****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Třída artiklu	25E

**Popis**

SNMG 120404 CA6525 Rohový rádius: 0,4 mm  
Druh: CA6525  
Lamač třísek: MQ  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	MQ
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Druh	CA6525

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení