

**WNMG 080408, Typ: SP0819****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252090 SP0819
GTIN	
Třída artiklu	28A

Popis

WNMG 080408 SP0819 Druh: SP0819
Lamač třísek: 4E
Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,55 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 120 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 150 - 320 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 120 m/min
Lamač třísek	4E

Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	150 - 320 m/min
Druh	SP0819
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení