

**WN.G 080408, Typ: KW10**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Třída artiklu	25E

## Popis

WN.G 080408 KW10 Typ: KW10

Lamač třísek: AH

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 400 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 400 m/min
Lamač třísek	AH
Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Typ	KW10
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení