


Garant**WNMG 060408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB7020
GTIN	4045197699619
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060408 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min

Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení