

**WNMG 080416, Typ: CA510****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080416 CA510 Typ: CA510

Lamač třísek: PS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mmPosuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	PS
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,6 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm

Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080416
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení