

**Vrtací korunka KOMET KUB® V464, Ø DC: 110mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236660 110
GTIN	4047109090552
Třída artiklu	24L

**Popis****Provedení:**

Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami (vrtací korunka) s držáky vyměnitelných destiček a napojením ABS® T, pravořezný. Vložka pro vyměnitelné destičky pro vnější vyměnitelnou destičku lze nastavit v Ø na +5 mm. Použití s držáky ABS® N a prodlužovacími prvky ABS® T. Spolehlivost procesu do 6xD.

**Procesně bezpečné do 6xD.****Použití:**

Se středícím hrotem č. 236661 – 236662.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah dodávky:**

Vrtací korunka s vestavnými díly.

**Upozornění:**

Náhradní díly na poptávku.

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
Velikost středícího hrotu	80
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 15IP (6,3 Nm)
Vnější Ø d <sub>1</sub>	107,5 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX080404
ABS® T Ø d	63 mm
Jmenovitý Ø D	110
Délka vyložení L <sub>A</sub>	85 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vrtání slepých otvorů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236661 80
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239655 15IP
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236662 80
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600