


**WN.G 080404, Typ: SW05**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 SW05
GTIN	4960664630035
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	Ti
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	MU
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	SW05
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení