

Garant**DC.T 11T304, Typ: CU7010**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 CU7010 Typ: CU7010

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 210 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Vedlejší použití	M
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	80 - 140 m/min
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 210 m/min
Typ	CU7010
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení