

**WNMG 080404 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WP
Hloubka řezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení