

**DCGX 0702005, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260366 SP4019
GTIN	2050001939135
Třída artiklu	28D

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	30 - 440 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	62
Rohový rádius	0,05 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,15 - 3 mm
Typ	SP4019
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGX 0702005
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení