

**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260338 16/07
GTIN	
Třída artiklu	25U

Popis**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Technický popis

Středové přesazení L ₃	11,7 mm
ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	20 mm
Délka vyložení L ₁	80 mm
Velikost destiček	7 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 4
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínací šroub Typ 4	269022 4