

**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260338 16/11
GTIN	
Třída artiklu	25U

Popis**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Technický popis

ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L11
Ø minimálního předvrtání D_{min}	23 mm
Délka vyložení L_1	80 mm
Středové přesazení L_3	14,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 3	269022 3