

HEDI

Přenosný LED reflektor, 230 V, Příkon: 50W



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081211 50
GTIN	4003644006106
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Plášť z tlakově litého hliníku s hliníkovým reflektorem a osvětlovacím tělesem. Spínač ZAP/VYP na plášti.

SMD-LED reflektor pro mobilní použití s robustním stojanem (vnější ochrana).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Osvětlovací těleso	Modul LED
Světelný tok	2250 - 4000 lm
Zdroj energie	Síťový provoz
Příkon	50 W
Připojovací kabel délka	5 m
Jmenovité napětí	230 V
Ochranná třída IP	IP 54

Celková šířka	300 mm
Celková výška	350 mm
Celková délka	360 mm
Atribut názvu produktu	230 V
Druh produktu	Záříč