

**WNMG 080404, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Lamač třísek	HQ
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení