

HOLEX®**SNMG 120404 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251263 HBX130
GTIN	4045197664457
Třída artiklu	22D

Popis

SNMG 120404 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MM
Hlavní způsob použití	M
Druh	HBX130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální