

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251403 20/16
GTIN	4045197657077
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: MTJNR/L 2020X16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TN.. 1604..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 91 mm

Sada šroubů: 259023 1

Technický popis

Upínka	259038 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Délka hlavy L ₁	32 mm
Velikost stopky	20 mm

Sada šroubů	259023 1
Podložka	259031 31
Velikost destiček	16 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Kolík	259049 1
ISO kód držáku	MTJNR/L 2020X16
Celková délka L	91 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínka Typ 1	259038 1
Sada šroubů 10dílná Typ 1	259023 1
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Kolík Typ 1	259049 1
Podložka Typ 31	259031 31