



Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Třída artiklu	25U

Popis

Provedení:

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_s : 10 mm

ISO kód držáku: A10L SDUCR/L07

Úhel nastavení κ : 93 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 14 mm

Středové přesazení L_3 : 8,7 mm

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	14 mm
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L_3	8,7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	A10L SDUCR/L07
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 4
Délka vyložení L_1	50 mm
Celková délka L	140 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Ø stopky D _s	10 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínací šroub Typ 4	269022 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500