



DCGX 11T3005, Typ: SP4019



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	260371 SP4019
GTIN	2050001939173
Třída artiklu	28D

Popis

DCGX 11T3005 SP4019 Druh: SP4019

Lamač třísek: 62

Hloubka řezu a_p : 0,15 - 3 mm

Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 440 m/min

Technický popis

Lamač třísek	62
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 440 m/min
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,15 - 3 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	UNI
Druh	SP4019
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování

Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtačací tyč
Série	Vyvrtačací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCGX 11T3005
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální